


Standardni valj DNGZK-63- -PPV-A

Številka dela: 34443

FESTO

po ISO 15552, NF E 49 003.1 in UNI 10 290, za brezdozično zaznavanje,
s pritrditvijo z nihajnim tečajem in nastavljivim dušenjem v obeh
končnih legah.



Primer predstavitve



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 1 ... 2.000 mm |
| Premer bata | 63 mm |
| Navoj batnice | M16x1,5 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Konstruktivska zgradba | Bat Batnica |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak | 0,6 ... 12 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Dolžina dušenja | 23 mm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 1.682 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 1.870 N |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 60 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 2.765 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek | G3/8 |
| Informacije o materialu pokrova | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo |
| Informacije o materialu cevi valja | Aluminijeva litina za kovanje |