

# Standardni valj

## DNG-200- -PPV-A-S6

Številka dela: 34862  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

po ISO 15552, NF E 49 003.1 in UNI 10 290, za brezdozično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v obeh končnih legah.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2014. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 2.000 mm
Premer bata	200 mm
Navoj batnice	M36x2
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	Toplotno obstojna tesnila, maks.120°C
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	0 ... 120 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Dolžina dušenja	50 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	18.096 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	18.850 N
Dodatek mase na 10 mm giba	250 g
Osnovna masa za 0 mm giba	20.115 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	G3/4
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje