

# Standardni valj

## DSBC-80-160-D3-PPSA-N3

Številka dela: 3656865

FESTO

s samonastavljivim pnevmatičnim dušenjem v končnih legah.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Gib   | 160 mm   |
| Premer bata   | 80 mm  |
| Navoj batnice   | M20x1,5  |
| Dušenje   | PPS: samonastavljivo pnevmatično dušenje v končnih legah           |
| Položaj vgradnje  | poljuben   |
| Ustreza standardu   | ISO 15552  |
| Konec batnice   | Zunanji navoj  |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Profilna cev                                     |
| Zaznavanje položaja                                       | za približevalna stikala   |
| Variante  | batnica na eni strani  |
| Obratovalni tlak MPa                                      | 0,04 ... 1,2 MPa   |
| Obratovalni tlak  | 0,4 ... 12 bar   |
| Način delovanja   | dvosmerni  |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                 | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                                       | -20 ... 80 °C  |
| Udarna energija v končnih legah                           | 1,8 J  |
| Dolžina dušenja   | 31 mm  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 2.721 N  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej   | 3.016 N  |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba                         | 810 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 39 g   |
| Osnovna masa za 0 mm giba                                 | 2.660 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 92 g   |
| Način pritrditve  | z notranjim navojem<br>s priborom<br>po izbiri:                    |
| Pnevmatični priključek                                    | G3/8   |
| Opomba o materialu  | Ustreza RoHS   |
| Material, pokrov  | Al zlitina za tlačno litje, prevlečena                             |
| Material, tesnilo batnice                                 | TPE-U(PU)  |
| Material, bat   | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, batnica   | visokolegirano jeklo   |
| Material, tesnilno posnemalo batnice                      | TPE-U(PU)  |
| Material, tesnilo blažilnika                              | TPE-U(PU)  |
| Material, bat blažilnika                                  | POM  |
| Material, cev valja                                       | Al zlitina za kovanje, gladko eloksirana                           |
| Material, matica  | Jeklo, cinkano   |
| Material, ležaj   | POM  |
| Material, vezni vijak                                     | Jeklo, cinkano   |