

Kroglična pipa

VZBE-1/4-T-63-D-2-M-V15V15

Številka dela: 4745214

FESTO

Nerjavno jeklo, ročna izvedba, 2/2 potni, imenska velikost 1/4", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potni krogelni ventili z ročico
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	1/4 NPT
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Notranji premer	11,6 mm
Imenski premer DN	8
Ventil	2/2
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN	3,5 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	ASME B1.20.1
Medij	Para Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Pretok Kv	19 m ³ /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Nerjavna jeklena litina
Številka materiala ohišja	1.4408
Material, sedež tesnila	PTFE
Material, tesnilo	PTFE
Material, krogla	Nerjavna jeklena litina
Številka materiala krogle	1.4408
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	200 g
Dovoljenje	CRN
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev