


Dušilni ventil VZQA-C-M22C-6-GG-ALALE-4

Številka dela: 4748312

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Konstruksijska zgradba | Pnevmatično vklapljan dušilni ventil |
| Način vklopa | pnevmatičen |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek procesnega ventila | G1/4 |
| Imenski premer DN | 6 |
| Ventil | 2/2 zaprt monostabilen |
| Smer pretoka | povraten |
| Tlak medija | 0 ... 0,4 MPa 0 ... 4 bar |
| Tlak medija, psi | 0 ... 58 psi |
| Obratovalni tlak MPa | 0,35 ... 0,6 MPa |
| Obratovalni tlak | 3,5 ... 6 bar 50,75 ... 87 psi |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 10 |
| Razpočni tlak | 1,6 MPa |
| Prebojni tlak | 16 bar |
| Razpočni tlak | 232 psi |
| Način vračanja | mehanska vzmet |
| Vrsta krmiljenja | z zunanjim krmilnikom |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12 | M3 |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Voda |
| Maks. viskoznost | 4.000 mm ² /s |
| Temperatura medija | -5 ... 100 °C |
| Temperatura okolice | -5 ... 60 °C |
| Temperatura skladiščenja | 5 ... 20 °C |
| Pretok Kv | 0,7 m ³ /h |
| Čas preklopa vključen | 125 ms |
| Čas preklopa izključen | 125 ms |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, pokrov ohišja | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo | FPM |
| Material, zapirni element | EPDM |
| Masa izdelka | 137 g |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Material, lonček | PPS |