

Kroglična pipa VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14

Številka dela: 4802247

FESTO

Nerjavno jeklo za uporabo v kozmetični in farmacevtski industriji, 2/2 potni, imenska velikost 11/4", prirobnica F0405, PN16, vpenjalni obroček po DIN 32676-B, električno poliran.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Konstruktivna zgradba | 2-potna kroglična pipa |
| Način vklopa | mehanski |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek procesnega ventila | Sponka po DIN 53 32676 oblika B |
| Prikazovalnik položaja vklopa | Smer zareze = smer pretoka |
| Razpored lukenj na prirobnici | F0405 |
| Notranji premer | 38,4 mm |
| Imenski premer DN | 32 |
| Ventil | 2/2 |
| Smer pretoka | povraten |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 16 |
| Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN | 23 Nm |
| Zasnovan na osnovi standarda | DIN 32676 ISO 5211 |
| Medij | Para Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertni plini Voda nevtralne tekočine |
| Temperatura medija | -20 ... 200 °C |
| Pretok Kv | 230 m ³ /h |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Material, ohišje | Nerjavna jeklena litina |
| Številka materiala ohišja | 1.4409 |
| Material, sedež tesnila | PTFE, modificiran |
| Material, tesnilo | FPM PTFE |
| Material, krogla | Nerjavna jeklena litina |
| Številka materiala krogle | 1.4409 |
| Material, gred | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala gredi | 1.4401 |
| Masa izdelka | 2.250 g |
| Dovoljenje | 3-A Sanitary CRN |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EU-smernici za tlačne naprave |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |