



Servo motor EMMT-AS-60-

Številka dela: 4808568

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-15 ... 40 °C
Opomba za temperaturo okolice	Do 80°C z redukcijo -1,5%/°C
Maks. višina instalacije	4.000 m
Opomba za maks. višini instalacije	od 1.000 m samo z redukcijo -1,0% na 100 m
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Toplotni razred po EN 60034-1	F
Maks. temperatura navitja	155 °C
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	Digitalni prenos temperature motorja z EnDat 2.2
Konstrukcija motorja po EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta zaščite	IP40 IP65
Opomba k stopnji zaščite	IP40 gred motorja brez RWDR IP65 gred motorja z RWDR IP67 za ohišje motorja vključno s priključno tehniko
Rundlaufgenauigkeit, Koaxialität, Planlauf nach DIN SPEC 42955	N
Kakovost centriranja	G 2,5
Zaskočni moment	< 1,0% maks. vrtilnega momenta
Življenjska doba ležaja pri nazivnih pogojih	20.000 h
Izvedba gredi, moznik	DIN 6885 A 5 x 5 x 22
Koda vmesnika izhoda motorja	60P
Električni priključek 1, vrsta priključka	Hibridni vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M23x1
Električni priključek 1, število polov/žic	15
Stopnja umazanije	2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s RoHS predpisi Združenega kraljestva

Značilnost	Vrednost
Certifikat izdajnega oddelka	UL E342973
Imenska delovna napetost DC	325 ... 680 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	5
Vrtljni moment mirovanja	0,66 ... 1,66 Nm
Imenski vrtilni moment	0,6 ... 1,4 Nm
Konica vrtilnega momenta	1,6 ... 5,6 Nm
Imensko število vrtljajev	3.000 1/min
Maks. število vrtljajev	6.800 ... 12.500 1/min
Maks. mehansko število vrtljajev	16.000 1/min
Imenska moč motorja	190 ... 440 W
Trajni tok mirovanja	1,6 ... 3,8 A
Imenski tok motorja	1,4 ... 3,2 A
Konica toka	5,4 ... 18,3 A
Motorna konstanta	0,41 ... 0,45 Nm/A
Konstanta zaustavitvenega vrtilnega momenta	0,49 ... 0,53 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	29,9 ... 32 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	2,68 ... 11,7 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	12 ... 38 mH
Vzdolžna induktivnost navitja Ld (faza)	5 ... 15,5 mH
Prečna induktivnost navitja Lq (faza)	6 ... 19 mH
Električna časovna konstanta	2,1 ... 3 ms
Temperaturna časovna konstanta	40 ... 44 min
Toplotna upornost	1 ... 1,5 K/W
Merilna prirobnica	250 x 250 x 15 mm, jeklo
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	0,169 ... 0,49 kgcm ²
Masa izdelka	1.180 ... 2.230 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	70 N
Dopustna radialna obremenitev osi	350 N
Dajalnik položaja rotorja	Absolutni enkoder, en vrtljaj Absolutni enkoder, več vrtljajev
Enkoder, oznaka proizvajalca	ECl 1118 EQI 1131
Enkoder, absolutno merjenje števila vrtljajev	1 ... 4.096 g
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	EnDat 22
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven
Enkoder, obratovalna napetost DC	5 V
Enkoder, območje obratovalne napetosti DC	3,6 ... 14 V
Enkoder, vrednost položaja na vrtljaj	262.144 ... 524.288 V
Ločljivost dajalnika položaja rotorja	18 ... 19 Bit
Enkoder, sistematična natančnost merjenja kota	-120 ... 120 arcsec
Držalni moment zavore	2,5 Nm
Delovna napetost DC zavore	24 V
Poraba toka zavore	0,46 A
Poraba moči, zavora	11 W
Upornost tuljave zavore	52,4 Ohm
Induktivnost tuljave zavore	700 mH
Čas ločitve zavore	≤ 35 ms
Čas zapiranja zavore	10 ms
Kasnitev odgovora DC zavore	≤ 2 ms
Maks. štev. vrtlj. prostega teka zavore	10.000 1/min
Maks. delo trenja zavore	5.600 J
Vztrajnostni moment zavore	0,074 kgcm ²
Delovni cikli, držalna zavora	10 milijonov praznih vklopov (brez dela trenja)
MTTF, delna komponenta	190 let, enkoder položaja rotorja