


Razdelilni blok FR-12-M5

Številka dela: 4525

FESTO

za distribucijo stisnjenega zraka.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4,1 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	3,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	40 g
Število izhodov	12
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminij eloksiran