


T-hitro vijačeni priključek TCK-M5-PK-4

Številka dela: 4563

FESTO

zasučen z dvema tesniloma.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	T-oblika
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	1,33 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm z matico
Material, objemna matica	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, votel vijak	Jeklo, pocinkano
Material, zasučni priključek	cinkova tlačna litina