

# Kroglična pipa


## VZBE-11/4-T-63-F-3L-F05-V15V15

Številka dela: 4834293

FESTO

Nerjavno jeklo, 3/2-potni, imenska velikost 11/4", prirobnica F05, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



### Podatkovni list

| Značilnost   | Vrednost  |
|--|---|
| Konstruktivna zgradba  | 3-potna kroglična pipa<br>L izvrtina  |
| Način vklopa   | mehanski  |
| Princip tesnenja   | mehak   |
| Položaj vgradnje   | poljuben  |
| Način pritrditve   | Vgradnja voda   |
| Priključek procesnega ventila  | 1 1/4 NPT   |
| Prikazovalnik položaja vklopa  | Smer zareze = smer pretoka  |
| Razpored lukenj na prirobnici  | F05   |
| Notranji premer  | 25 mm   |
| Imenski premer DN  | 32  |
| Ventil   | 3/2   |
| Smer pretoka   | povraten  |
| Obratovalni tlak procesnega ventila                                      | 63  |
| Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN | 33 Nm   |
| Zasnovan na osnovi standarda   | ASME B1.20.1<br>ISO 5211  |
| Medij  | Para<br>Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]<br>Inertni plini<br>Voda<br>nevtralne tekočine |
| Temperatura medija   | -20 ... 200 °C  |
| Pretok Kv, tip L   | 37 m <sup>3</sup> /h  |
| Opomba o materialu   | Ustreza RoHS  |
| LABS (PWIS) skladnost  | VDMA24364 cona III  |
| Material, ohišje   | Nerjavna jeklena litina   |
| Številka materiala ohišja  | 1.4408  |
| Material, sedež tesnila  | PTFE  |
| Material, tesnilo  | PTFE  |
| Material, krogla   | Nerjavna jeklena litina   |
| Številka materiala krogle  | 1.4408  |
| Material, gred   | visokolegirano jeklo, nerjavno  |
| Številka materiala gredi   | 1.4401  |
| Masa izdelka   | 2.212 g   |
| Dovoljenje   | CRN   |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)                                   | po EU-smernici za tlačne naprave  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                                     | 4 - zelo močna korozijska obremenitev   |