

Kroglična pipa


VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14

Številka dela: 4762849

FESTO

Nerjavno jeklo za uporabo v kozmetični in farmacevtski industriji, 2/2 potni, imenska velikost 1", prirobnica F0405, PN16, konci za varjenje po ASME-BPE, električno poliran.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Konstruktivna zgradba | 2-potna kroglična pipa |
| Način vklopa | mehanski |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek procesnega ventila | Varjen konec po ASME-BPE |
| Prikazovalnik položaja vklopa | Smer zareze = smer pretoka |
| Razpored lukenj na prirobnici | F0405 |
| Notranji premer | 22,1 mm |
| Imenski premer DN | 25 |
| Ventil | 2/2 |
| Smer pretoka | povraten |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 16 |
| Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN | 15 Nm |
| Zasnovan na osnovi standarda | ASME BPE ISO 5211 |
| Medij | Para Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Inertni plini Voda nevtralne tekočine |
| Temperatura medija | -20 ... 200 °C |
| Pretok Kv | 74 m ³ /h |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Material, ohišje | Nerjavna jeklena litina |
| Številka materiala ohišja | 1.4409 |
| Material, sedež tesnila | PTFE, modificiran |
| Material, tesnilo | FPM PTFE |
| Material, krogla | Nerjavna jeklena litina |
| Številka materiala krogle | 1.4409 |
| Material, gred | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala gredi | 1.4401 |
| Masa izdelka | 950 g |
| Dovoljenje | 3-A Sanitary CRN |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |