

Kompaktni valj AEN-S-63-10-I-P-A

Številka dela: 5132651

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 mm
Premer bata	63 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	potiskanje
Konec batnice	Notranji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak MPa	0,04 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0,4 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	1,3 J
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	69,9 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	1.780 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	151 g
Dodatek mase na 10 mm giba	16 g
Osnovna masa za 0 mm giba	499 g
Dodatek mase na 10 mm giba	77 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino z notranjim navojem s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, dinamična tesnila	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno