


Povezovalni kabel NEBM-H7G2-E-7.5-Q14N-LE2

Številka dela: 5219207

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Priključna shema H7, kodiran za zavoro motorja |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 2 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 2 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 2 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 2 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 30 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 5 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 2 kV |
| Dolžina kabla | 7,5 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 27 mm |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 55 mm |
| Premer kabla | 5,1 mm |
| Struktura kabla | 2x0,51 |
| Imenski presek vodnika | 0,51 mm ² |
| Imenski presek vodnika (AWG) | AWG20 |
| Zaključki žic | Kabelski čeveljček |
| Vrsta zaščite | IP20 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -40 ... 80 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -10 ... 80 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Material, oplaščenje kabla | PVC |
| Barva oplaščenja kabla | črna |
| Material, ohišje | PA |
| Barva ohišja | bela |
| Material, izolirni ovoj | PVC |