



Kabel motorja

NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE14

Številka dela: 5213343

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ustreza standardu | DIN 47100 |
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Pogostost priključevanja | 30 |
| Masa izdelka | 770 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 1, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 1, opomba k odvodu vodnika | 90° |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Priključna shema F1 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 31 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 31 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Zaskočno zaklepanje |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 14 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 14 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 50 V |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 0,5 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 0,25 kV |
| Dolžina kabla | 2,6 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 49,5 mm |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 74,25 mm |
| Premer kabla | 9,9 mm |
| Toleranca premera kabla | ± 0,2 mm |
| Struktura kabla | 1x(6x0,35)+2x(4x0,15) |
| Imenski presek vodnika | 0,35 mm ² 0,15 mm ² |
| Zaključki žic | Kabelski čeveljček |
| Vrsta zaščite | IP20 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -20 ... 75 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 70 °C |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 55 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 1 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplaščenja kabla | črna |
| Material, ohišje | PA |
| Barva ohišja | črna |
| Material, vtični kontakti | Bakrova zlitina, pocinkana |