


Kabel motorja NEBM-M23G15-EH- -Q10N-R3LEG14

Številka dela: 5251387

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Zasnovan na osnovi standarda | EN 61984 |
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | okrogel |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Hibridna vtičnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M23x1 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 15 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 12 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič in kabel |
| Električni priključek 2, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | RJ45 in prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 14 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 12 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 850 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 630 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 23,7 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 6 kV |
| Dolžina kabla | 0,5 ... 100 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 55,6 mm |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 97,3 mm |
| Premer kabla | 13,9 mm |
| Toleranca premera kabla | ± 0,3 mm |
| Struktura kabla | 4x2,5(2x1,0)(2x0,24+2x2x0,15) zaslonjen |
| Imenski presek vodnika | 2,5 mm ² 1 mm ² 0,15 mm ² 0,24 mm ² |
| Zaključki žic | Kabelski čeveljček |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -40 ... 90 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -25 ... 80 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS Brez halogenov |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplaščenja kabla | siva |
| Material, izolirni ovoj | PP |