

Cev iz umetne mase PUN-4X0,75-BL-500

Številka dela: 525746

FESTO

Cev s kalibriranim zunanjim premerom, za QS vtične priključke, CN in CK vijačne priključke iz poliuretana (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	4 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	17 mm
Notranji premer	2,6 mm
Min. polmer krivljenja	8 mm
Navodila za uporabo	TPE-U na osnovi estrov The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,7 MPa -0,95 ... 7 bar -13,775 ... 101,5 psi
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 145 psi
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Test gorljivosti materiala	UL94 HB
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,0089 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 4 mm za vtični priključek z notranjim premerom 3 mm z matico za vtični priključek z notranjim premerom 3 mm
Barva	modra
Trdota v Shore	D 52 +/- 3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-U(PU)