


Vakuumska sesalna šoba VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1

Številka dela: 526109

FESTO

Inline, visok podtlak, širina 10 mm, z vtičnim priključkom in odprtim glušnikom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost lavalove šobe	0,7 mm
Dimenzija rastra	10 mm
Konstrukcija glušnika	odprt
Položaj vgradnje	poljuben
Karakteristika ejektorja	visok vakuum Inline
Integrirana funkcija	Glušnik odprt
Konstruktivna zgradba	T-oblika
Obratovalni tlak za maks. sesalni volumski tok	7 bar
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Obratovalni tlak za maks. vakuum	5,8 bar
Maks. vakuum	86 %
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Maks. sesalni volumski tok glede na atmosfero	13,5 l/min
Čas za napajanje pri imenskem obratovalnem tlaku	2,1 s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Raven zvočnega tlaka pri imenskem obratovalnem tlaku	59 dB(A)
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	15 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s priborom
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 3	Glušnik odprt
Vakuumski priključek	QS-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, zbiralna šoba	POM
Material, ohišje	Ojačan POM
Material, glušnik	PE
Material, šoba curka	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vijačni priključek	Med (medenina) nikljan