


Vakuumska sesalna šoba VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1

Številka dela: 526106

FESTO

Inline, visok podtlak, širina 10 mm, z vtičnim priključkom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost lavalove šobe	0,45 mm
Dimenzija rastra	10 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Karakteristika ejektorja	visok vakuum Inline
Konstruktivna zgradba	T-oblika
Obratovalni tlak za maks. sesalni volumski tok	6,3 bar
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Obratovalni tlak za maks. vakuum	6 bar
Maks. vakuum	86 %
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Maks. sesalni volumski tok glede na atmosfero	6,1 l/min
Čas za napajanje pri imenskem obratovalnem tlaku	4,7 s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	15 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino s priborom
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 3	QS-4
Vakuumski priključek	QS-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, zbiralna šoba	POM
Material, ohišje	Ojačan POM
Material, šoba curka	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vijačni priključek	Med (medenina) nikljan