


Vozlišče Bus CPX-FB14

Številka dela: 526174
Izdelek, ki se opušča

za modularen električni terminal CPX.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	CANopen
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Masa izdelka	115 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA PC
Príkaz z LED odvisen od izdelka	M: spremeni, parametriranje PL: napajanje PS: napajanje elektronike, napajanje senzorjev SF: sistemska napaka
Príkaz z LED odvisen od vodila Bus	IO: status V/I MS: status modula NS: status mreže
Diagnoza, specifična za napravo	Kanalno in modugno orientirana diagnostika Spodnja napetost modula Spomin diagnostike
Krmilni elementi	DIL-stikala
Vmesnik Fieldbus	2x M12x1, 5-polni Vtičnica Sub-D, 9-polna Spončna letev, 5-polig Sub-D vtič za samostojno montažo
Maks. adresirna količina vhodov	32 Byte
Maks. adresirna količina izhodov	32 Byte
Parametriziranje	Diagnostično obnašanje Varna reakcija Forsiranje kanalov Nastavitev signalov Sistemske parametri
Hitrost prenosa	125, 250, 500 in 1000 kBit/s
Podpiranje konfiguracij	EDS datoteka
Dodatne funkcije	- Acikličen dostop do podatkov preko "SDO" Kanalno usmerjena diagnoza preko Fieldbusa Start-up parametriranje v normalnem tekstu preko Fieldbusa Status sistema, ki se lahko prikaže preko procesnih podatkov Dodatni diagnostični vmesnik za upravljalne naprave
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Typ. 200 mA