

Naoljevalnik MS4N-LOE

Številka dela: 527702

FESTO

Z NPT navojem.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivska zgradba	Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina olja	30 ml
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase integriran kot kovinski lonček
Obratovalni tlak	1 ... 12 bar
Minimalni tok naoljevalnika	40 l/min
Normalni imenski pretok	1.100 ... 2.200 l/min
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	194 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje