

# Kombinacija finih filtrov MS4N-LFM-1/4-ARM

Številka dela: 531812

FESTO

Filter 0,01 µm, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od leve proti desni.



## Podatkovni list

| Značilnost                                     | Vrednost   |
|--|--|
| Serija   | MS   |
| Velikost                                       | 4  |
| Konstruktivska zgradba                         | Filter iz vlaken   |
| Stopnja filtriranja                            | 0,01 µm  |
| Izpust kondenzata                              | vrtljiv ročno  |
| Obratovalni tlak                               | 0 ... 14 bar   |
| Delovni medij                                  | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu               | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2]                  |
| Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka | 360 l/min  |
| Min. normalni pretok za razred čistosti zraka  | 54 l/min   |
| Učinkovitost filtra                            | 99,9999 %  |
| Maks. količina kondenzata                      | 19 ml  |
| Zaščita lončka                                 | Zaščitni koš iz umetne mase                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK           | 2 - zmerna korozijska obremenitev                        |
| LABS (PWIS) skladnost                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Neoporečnost za živila                         | Glej razširjene informacije o materialu                  |
| Temperatura medija                             | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                            | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura skladiščenja                       | -10 ... 60 °C  |
| Preostala vsebnost olja                        | 0,01 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Način pritrditve                               | Vgradnja voda<br>s priborom<br>po izbiri:                |
| Položaj vgradnje                               | pravokoten +/- 5°  |
| Pnevmatični priključek 1                       | 1/4 NPT  |
| Pnevmatični priključek 2                       | 1/4 NPT  |
| Material, ohišje                               | Tlačno liti aluminij                                     |
| Material, filter                               | Vlakna iz borovega silikata                              |
| Material, lonček                               | PC   |
| Material, tesnilo                              | NBR  |
| Opomba o materialu                             | Ustreza RoHS   |
| Masa izdelka                                   | 190 g  |