



Fini filter MS6N-LFM-3/8-BRM

Številka dela: 531850

FESTO

Filter 1 µm, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	6
Konstruktivska zgradba	Filter iz vlaken
Stopnja filtriranja	1 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka	950 l/min
Min. normalni pretok za razred čistosti zraka	140 l/min
Učinkovitost filtra	99,99 %
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,5 mg/m ³
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, filter	Vlakna iz borovega silikata
Material, lonček	PC
Material, tesnilo	NBR
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Masa izdelka	600 g