

Fini filter LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A



Številka dela: 532831

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Filtrski vložek 1 µm, s kovinskim zaščitnim košem, s prikazom diferenčnega tlaka, avtomatičen izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Serija | D |
| Velikost | Midi |
| Konstruktivna zgradba | Filter iz vlaken |
| Stopnja filtriranja | 1 µm |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Obratovalni tlak | 2 ... 12 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni plini |
| Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka | 1.420 l/min |
| Min. normalni pretok za razred čistosti zraka | 500 l/min |
| Učinkovitost filtra | 99,99 % |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | 1,5 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Preostala vsebnost olja | 0,5 mg/m ³ |
| Prikaz diferenčnega tlaka | Optični prikaz |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8 |
| Material, ohišje | cinkova tlačna litina |
| Material, filter | Vlakna iz borovega silikata |
| Material, lonček | PC |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Masa izdelka | 834 g |