

Kombinacija finih filtrov LFMA-1/8-D-MINI-DA-A


Številka dela: 532853

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Filterški vložek 0,01 µm, s kovinskim zaščitnim košem, s prikazom diferenčnega tlaka, avtomatičen izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	D
Velikost	Mini
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Stopnja filtriranja	0,01 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini
Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka	360 l/min
Min. normalni pretok za razred čistosti zraka	80 l/min
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,01 mg/m ³
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikaz
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, filter	Vlakna iz borovega silikata
Material, lonček	PC
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Masa izdelka	368 g