


# Enota s končnim stikalom DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Številka dela: 534475

FESTO

za zasučne pogone z montažnim vmesnikom po VDI/VDE 3845.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	7 ... 13 mm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Stikalni element	Vklopni kontakt
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Princip merjenja	induktiven
Prikazovalnik položaja vklopa	da
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	0 ... 100 mA
Izolacijska napetost	50 V
Maks. izhodni tok	100 mA
Izhod stikala	PNP
Odpornost na nihanje napetosti	0,5 kV
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Električni priključek	Vijačna sponka
Vijačni priključek kabla	M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, pokrov ohišja	PC
Material, podnožje ohišja	ABS+PC
Material, konzola	ABS+PC