


# Linearno-zasučno vpenjalo CLR-25-10-R-P-A-K11-R8

Številka dela: 535483

FESTO

Vpenjalni sistem z linearnim in zasučnim gibanjem za 90 stopinj na desno. Standardna razporeditev lukenj po ISO 21287. Z zaščito pred prahom in obrizgi od varjenja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Celoten gib	23 mm
Premer bata	25 mm
Navoj batnice	M6
Kot zasuka	90 deg +/- 3 deg
Vpenjalni gib	10 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Smer zasuka	Desno
Variante	zaščita pred obrizgom od varjenja protiprašna zaščita
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Efektivna vpenjalna sila pri 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	63 N
Efektivna vpenjalna sila pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	127 N
Efektivna vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	188 N
Maks. pritezni moment vijaka vpenjalnega prsta	12 Nm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	227 N
Masa izdelka	410 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z notranjim navojem s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek	M5
Material, posnemalo	PPS
Material, vezni vijak	Jeklo cinkan
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje prevlečen
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran
Material, batnica	prevlečen visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran