


Kroglična pipa VAPB-2 1/2-F-25-F07

Številka dela: 534310

FESTO

Medenina, imenska velikost 2 1/2", prirobnica F0507, PN25.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp2 1/2
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Razpored lukenj na prirobnici	F07
Imenski premer DN	63
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	25
Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN	45 Nm
Prekinitveni moment pri tlačni razliki 1 MPa (10 bar, 145 psi)	33 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5211
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [---] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Pretok Kv	535 m ³ /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Številka materiala ohišja	2.0402 CW617N
Material, tesnilo	HNBR PTFE
Material, krogla	Med (medenina) trdo kroman
Številka materiala krogle	2.0402 CW617N
Material, gred	Med (medenina)
Številka materiala gredi	2.0401 CW614N
Masa izdelka	3.100 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev