

Naoljevalnik MS12N-LOE

Številka dela: 535044

FESTO

Z NPT navojem.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 12 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Obratovalni tlak | 1 ... 16 bar |
| Minimalni tok naoljevalnika | 400 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Viskoznost olja | ISO VG 32 |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, lonček | Aluminijeva litina za kovanje |