


Vakuumski filter VAF-PK-3

Številka dela: 535883

FESTO

izvedba in-line.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Stopnja filtriranja	50 µm
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Uporaba samo v odprtih vakuumskih sistemih
Pretok pri podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	50,8 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Masa izdelka	4 g
Način pritrditve	Vgradnja voda
Pnevmatični priključek	PK-3 z oklepno matico
Material, objemna matica	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, filter	Mreža PA
Material, ohišje	PA
Primernost za izmetalni impulz	≤ 8 bar