



Kombinacija finih filtrov MS6-LFM-1/4-AUV-DA

Številka dela: 536881

FESTO

0,01 µm filter, kovinski lonček, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, s prikazom diferenčnega tlaka, smer pretoka od leve proti desni.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 0,01 µm |
| Učinkovitost filtra | 99,9999 % |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Konstruktivna zgradba | Filter iz vlaken |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Prikaz diferenčnega tlaka | Optični prikaz |
| Obratovalni tlak | 2 ... 12 bar |
| Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka | 900 l/min |
| Min. normalni pretok za razred čistosti zraka | 135 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Preostala vsebnost olja | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 820 g |
| Način pritrditve | po izbiri: Vgradnja voda s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu filtra | Vlakna iz borovega silikata |
| Informacije o materialu ohišja | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu lončka | Aluminijeva litina za kovanje |