


# Fini filter MS6-LFM-1/2-BRV-DA

Številka dela: 536841

FESTO

1 µm filter, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, s prikazom diferenčnega tlaka, smer pretoka od leve proti desni.



## Podatkovni list

| Značilnost                                     | Vrednost   |
|--|--|
| Serija   | MS   |
| Velikost                                       | 6  |
| Konstruktivna zgradba                          | Filter iz vlaken   |
| Stopnja filtriranja                            | 1 µm   |
| Izpust kondenzata                              | popolnoma avtomatično                                    |
| Obratovalni tlak                               | 2 ... 12 bar   |
| Delovni medij                                  | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu               | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [5:7:3]                 |
| Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka | 950 l/min  |
| Min. normalni pretok za razred čistosti zraka  | 140 l/min  |
| Učinkovitost filtra                            | 99,99 %  |
| Maks. količina kondenzata                      | 38 cm <sup>3</sup>                                       |
| Zaščita lončka                                 | Zaščitni koš iz umetne mase                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK           | 2 - zmerna korozijska obremenitev                        |
| LABS (PWIS) skladnost                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Neoporečnost za živila                         | Glej razširjene informacije o materialu                  |
| Temperatura medija                             | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                            | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura skladiščenja                       | -10 ... 60 °C  |
| Preostala vsebnost olja                        | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Prikaz diferenčnega tlaka                      | Optični prikaz   |
| Način pritrditve                               | Vgradnja voda<br>s priborom<br>po izbiri:                |
| Položaj vgradnje                               | pravokoten +/- 5°  |
| Pnevmatični priključek 1                       | G1/2   |
| Pnevmatični priključek 2                       | G1/2   |
| Material, ohišje                               | Tlačno liti aluminij                                     |
| Material, filter                               | Vlakna iz borovega silikata                              |
| Material, lonček                               | PC   |
| Material, tesnilo                              | NBR  |
| Opomba o materialu                             | Ustreza RoHS   |
| Masa izdelka                                   | 600 g  |