


# Povratno-dušilni ventil GRLA-1/8-QS-8-MF-D

Številka dela: 537076

FESTO

za dušenje izpuha, z visokim pretokom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način pritrditve	za uvitje z zunanjim navojem
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	475 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	325 ... 500 l/min
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Morska klasifikacija	glej certifikat
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,2 ... 10 bar
Normalni pretok v smeri dušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
Normalni pretok v povratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	610 ... 760 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	3 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 10 %
Masa izdelka	32 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, sprostivni obroč	POM
Material, regulirni vijak	Med (medenina)
Material, zasučni priključek	cinkova tlačna litina