



# Enota za pripravo zraka FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Številka dela: 537658  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Kombinacija filter-regulator tlaka-naoljevalnik, maksimalni izstopni tlak 7 bar, filter 5 µm. Z manometrom in neposredno krmiljenim regulatorjem tlaka.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2027. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Širina	88 mm
Serija	DB
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator-naoljevalnik
Stopnja filtriranja	5 µm
Regulator	s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak MPa	0,15 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni imenski pretok	>= 550 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Inertni plini
Odobrena olja	Festo posebno olje v 1 l posodi Oznaka za naročanje: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Območje viskoznosti 32mm <sup>2</sup> /s pri 40°C ISO razred VG 32 po ISO 3448
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni plini
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	300 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s skoznjo izvrtino z montažnim kotnikom po izbiri:
Priključek manometra	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/4

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material, tesnilo	NBR
Material, zasučni gumb	POM
Material, filter	PE
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, lonček	PC