


# Refleksna svetlobna zavesa SOEG-RSP-M12-NS-S-2L

Številka dela: 537686

FESTO

S polarizirano svetlobo, okrogla izvedba.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	optoelektronski
Postopek merjenja	Odbojna svetlobna zavesa
Vrsta luči	Rdeča, polariziran
Doseg	1.500 mm
Temperatura okolice	-25 ... 55 °C
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Temni vklop
Maks. preklopna frekvenca	1.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	≤ 2 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 36 V
Preostala valovitost	20 %
Tok prostega teka	15 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-polni M12x1 Vtič
Velikost	M12x1
Način pritrditve	s protimatico
Pritezni moment	10 Nm
Masa izdelka	20 g
Material, ohišje	Med (medenina) kroman
Material, objemna matica	Med (medenina) kroman
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Prikaz funkcijske rezerve	Zelena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 55 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L