



Mejno stikalo SIEF-M18B-NS-S-L-WA

Številka dela: 538302
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Z vtičem, poravnana vgradnja.

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Princip merjenja	induktiven
Imenska vklopna razdalja	5 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	4,05 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 1,0 Nerjavno jeklo St 18/8 = 1,0 Baker = 1,0 Medenina = 1,0 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-30 ... 85 °C
Ponovljivost	0,1 mm
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Vklopni kontakt
Histereza	0,15 ... 0,75 mm
Maks. preklopna frekvenca DC	2.500 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	≤ 1,8 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok prostega teka	≤ 15 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-polni Fixcon M12x1 Vtič
Velikost	M18
Način pritrditve	s protimatico
Prítezni moment	15 Nm
Način vgradnje	izravnán
Masa izdelka	48 g
Material, ohišje	Med (medenina) PBT Prevlečen s PTFE
Príkaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67
Odpornost na motnje magnetnega polja	enosmerno in izmenično magnetno polje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve