



# Mejno stikalo SIEF-M18NB-PS-S-L-WA

Številka dela: 538299  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Z vtičem, delno poravnana vgradnja.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblika                                 | okrogel                                                                                              |
| Ustreza standardu                      | EN 60947-5-2                                                                                         |
| Dovoljenje                             | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)                                                                    |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU                                                                                   |
| Princip merjenja                       | induktiven                                                                                           |
| Imenska vklopna razdalja               | 12 mm                                                                                                |
| Zagotovljena vklopna razdalja          | 9,72 mm                                                                                              |
| Redukcijski faktorji                   | Aluminij = 1,0<br>Nerjavno jeklo St 18/8 = 1,0<br>Baker = 1,0<br>Medenina = 1,0<br>jeklo St 37 = 1,0 |
| Temperatura okolice                    | -30 ... 85 °C                                                                                        |
| Ponovljivost                           | 0,24 mm                                                                                              |
| Izhod stikala                          | PNP                                                                                                  |
| Stikalni element                       | Vklopni kontakt                                                                                      |
| Histereza                              | 0,36 ... 1,8 mm                                                                                      |
| Maks. preklopna frekvenca DC           | 2.000 Hz                                                                                             |
| Maks. izhodni tok                      | 200 mA                                                                                               |
| Padec napetosti                        | ≤ 1,8 V                                                                                              |
| Kratkostična odpornost                 | Pulzirajoč                                                                                           |
| Območje obratovalne napetosti DC       | 10 ... 30 V                                                                                          |
| Preostala valovitost                   | 10 %                                                                                                 |
| Tok prostega teka                      | ≤ 15 mA                                                                                              |
| Zaščita pred zamenjavo polov           | za vse električne priključke                                                                         |
| Električni priključek                  | 3-polni<br>Fixcon<br>M12x1<br>Vtič                                                                   |
| Velikost                               | M18                                                                                                  |
| Način pritrditve                       | s protimatico                                                                                        |
| Prítezni moment                        | 15 Nm                                                                                                |
| Način vgradnje                         | delna poravnava                                                                                      |
| Masa izdelka                           | 48 g                                                                                                 |
| Material, ohišje                       | Med (medenina)<br>PBT<br>Prevlečen s PTFE                                                            |
| Príkaz stanja preklopa                 | Rumena LED                                                                                           |
| Vrsta zaščite                          | IP67                                                                                                 |
| Odpornost na motnje magnetnega polja   | enosmerno in izmenično magnetno polje                                                                |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK   | 0 - brez korozijske obremenitve                                                                      |