

Kompaktni valj

ADNP-25-40-A-P-A-QS-4

Številka dela: 539405

FESTO

Po ISO 21287, z možnostjo zaznavanja, z zunanjim navojem na batnici, z integriranim QS vtičnim priključkom.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	40 mm
Premer bata	25 mm
Navoj batnice	M8
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 21287
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	0,24 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	247 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	295 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	20 g
Dodatek mase na 10 mm giba	19 g
Osnovna masa za 0 mm giba	116 g
Dodatek mase na 10 mm giba	2 g
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem s priborom
Pnevmatični priključek	QS-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu pokrova	Ojačan PA
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu batnice	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran