

Kompaktni valj

ADNP-20-5-I-P-A-QS-4

Številka dela: 539435

FESTO

Po ISO 21287, z možnostjo zaznavanja, z notranjim navojem na batnici, z integriranim QS vtičnim priključkom.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	5 mm
Premer bata	20 mm
Navoj batnice	M6
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 21287
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Konec batnice	Notranji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	0,16 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	141 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	188 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	20 g
Dodatek mase na 10 mm giba	17 g
Osnovna masa za 0 mm giba	115 g
Dodatek mase na 10 mm giba	2 g
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem s priborom
Pnevmatični priključek	QS-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu pokrova	Ojačan PA
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu batnice	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran