



Mejno stikalo SIED-M30B-ZS-K-L-PA

Številka dela: 538340

FESTO

S kablom, poravnana vgradnja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Princip merjenja	induktiven
Imenska vklopna razdalja	10 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	8,1 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 0,35 - 0,5 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,6 - 1,0 Baker = 0,25 - 0,45 Medenina = 0,35 - 0,5 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	brezkontakten 2-žilni
Stikalni element	Vklopni kontakt
Histereza	0,3 ... 1,5 mm
Maks. preklopna frekvenca DC	60 Hz
Maks. preklopna frekvenca AC	20 Hz
Maks. izhodni tok	300 mA
Padec napetosti	≤ 6 V
Minimalni bremenski tok	3 mA
Kratkostična odpornost	ne
Območje obratovalne napetosti AC	20 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 300 V
Omrežna frekvenca	50 ... 60 Hz
Tok prostega teka	≤ 1,5 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	2-žilni Kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaščenje kabla	PVC
Material, izolirni ovoj	PVC
Velikost	M30
Način pritrditve	s protimatico
Pritezni moment	5 Nm
Način vgradnje	izravnana
Masa izdelka	175 g
Material, ohišje	Ojačan PA
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	0 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev