



Mejno stikalo SIEF-Q40S-PA-S-2L

Številka dela: 538341

FESTO

Z vtičem, delno poravnana vgradnja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	kvadraten
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Princip merjenja	induktiven
Imenska vklopna razdalja	35 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	28,35 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 1,0 Nerjavno jeklo St 18/8 = 1,0 Baker = 1,0 Medenina = 1,0 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-30 ... 85 °C
Ponovljivost	0,7 mm
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Antivalent
Histereza	1,05 ... 5,25 mm
Maks. preklopna frekvenca DC	250 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	≤ 1,8 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 65 V
Preostala valovitost	10 %
Tok prostega teka	≤ 15 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	4-polni Fixcon M12x1 Vtič
Velikost	40x40x65 mm
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Način vgradnje	delna poravnava
Masa izdelka	156 g
Material, ohišje	PA Ojačan PBT
Prikaz stanja pripravljenosti	Zelena LED
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67
Odpornost na motnje magnetnega polja	enosmerno in izmenično magnetno polje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve