


Strežni modul HSW-12-AP-SD-W

Številka dela: 540230

FESTO

Pick & Place za prepozicioniranje delov za kot 90°, z zaščitnim pokrovom in dodatnim čakalnim položajem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	15 ... 25 mm
Velikost	12
Maks. linearni gib pri zasučnem kotu 90°	142/142 mm
Maksimalni Z-gib, položaj čakanja	15 mm
Gib Z	80 ... 100 mm
Dušenje	CC: blažilnik na obeh straneh mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Linearno vodilo in vrtljivo vleženje Zasučni pogon prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	4 ... 8 bar
Minimalni čas takta	0,8 s
Ponovljivost končnih leg	+/-0,02 mm
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak filtriran, naoljen stisnjen zrak
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. moment Mx	1,5 Nm
Maks. moment My	1,5 Nm
Maks. moment Mz	1,5 Nm
Maksimalna sila procesa v smeri Y	35 N
Teoretična sila pri 6 bar	35 N
Masa izdelka	3.340 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in centrirno pušo
Pnevmatični priključek, položaj čakanja	M5
Pnevmatični priključek	M5
Informacija o materialu, prisloni	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacija o materialu, pritisni zatič s krogličo	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu osnovne plošče	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacija o materialu, držalo	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu križnega vodila	jeklo za poboljšanje
Informacija o materialu, zasučna ročica	Jeklo za cementiranje bruniran
Informacija o materialu, kulise	Jeklo za cementiranje kaljen
Informacija o materialu, senzorska letev	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacija o materialu, mostiček	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacija o materialu, nastavitveni vijak	visokolegirano jeklo