


Povezovalni kabel KVI-CP-3-WS-WD-8

Številka dela: 540331

FESTO

za ventilski otok CPV in CP električne komponente CTEC.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dodatne funkcije | Kontakt 3 vtičnice 1 mm vodilen |
| Oznaka vodnika | s priborom |
| Pogostost priključevanja | 500 |
| Masa izdelka | 399,4 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | okrogel |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M9x0,5 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 5 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 5 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, oblika | okrogel |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 2, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | M9x0,5 |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 5 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 5 |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Tokovna obremenitev pri 40 °C | 1,6 A |
| Opomba k dopustni tokovni obremenitvi pri 40 °C | 2,3 A za 0,34 mm ² 3,6 A za 0,49 mm ² |
| Odpornost na nihanje napetosti | 1,5 kV |
| Dolžina kabla | 8 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 75 mm |
| Premer kabla | 5,5 mm |
| Struktura kabla | 2x0,25+2x0,34+0,49 zaslonjen |
| Imenski presek vodnika | 0,25 mm ² 0,34 mm ² 0,49 mm ² |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 80 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Stopnja umazanije | 1 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| Material, oplasčenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplasčenja kabla | svetlo siva |
| Material, ohišje | PA PBT TPE-U(PUR) |
| Barva ohišja | črna |
| Material, vijačno zapiralo | Medenina, nikljana |
| Material, vtični kontakti | Bron, pozlačen medenina, pozlačena |
| Material, izolirni ovoj | TPE-U(PUR) |