



Filter-regulator PCRP-64-G12-7-E-R1-M-T19

Številka dela: 5394679

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 64 |
| Serija | P |
| Varovanje vklopa | Regulacijski vijak s protimatico |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Izpust kondenzata | vrtljiv ročno |
| Konstruktivska zgradba | Filter-regulator brez manometra |
| Ustreza standardu | NACE MR0175/ISO 15156 (ohišje in posoda) |
| Maks. količina kondenzata | 30 cm ³ |
| Regulator | s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo |
| Prikaz tlaka | Pripravljen za G1/4 |
| Obratovalni tlak MPa | 0,1 ... 2 MPa |
| Obratovalni tlak | 1 ... 20 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,2 bar |
| Maks. normalen pretok | 6.750 l/min |
| Normalni imenski pretok | 4.115 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -60 ... 80 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medija | -60 ... 80 °C |
| Temperatura okolice | -60 ... 80 °C |
| Masa izdelka | 1.910 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s pritrdilnim sklopom po izbiri: |
| Priključek manometra | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/2 |
| Material, izpihovalni vijak | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Št. materiala, izpihovalni vijak | 1.4404/316L |
| Material, nosilec filtra | Nerjavna jeklena litina |
| Št. materiala, nosilec filtra | 1.4409/CF3M(316L) |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pritrdilni kotnik | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, tesnilo | CR NBR VMQ |
| Material, vzmet | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, filter | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Št. materiala, filter | 1.4404/316L |
| Material, ohišje | Nerjavna jeklena litina |
| Številka materiala ohišja | 1.4409/CF3M(316L) |
| Material, regulirni vijak | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, lonček | Nerjavna jeklena litina |
| Št. materiala, lonček | 1.4409/CF3M (316L) |