


Vklopni ventil MS12-EE-G-V24

Številka dela: 541496

FESTO

Električen, za napajanje in odzračevanje pnevmatičnih naprav.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vklopa	električni
Funkcija izpuha	ni dušen
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tipalni
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Obratovalni tlak	3 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	25.000 ... 32.000 l/min
Trajanje vklopa	100 %
Karakteristika tuljave	24 V DC: 4,5 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Položaj vgradnje	poljuben
Smer pretoka	ni reverzibilen
Masa izdelka	3.800 g
Pnevmatični priključek 1	Vrstni modul
Pnevmatični priključek 2	Vrstni modul
Pnevmatični priključek 3	G1
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Električni priključek	po DIN EN 175301-803 štiri-roba oblika
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij