


Linijski portal DHSL-2DGC40-DGEA25

Številka dela: 543014

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice z vodilno osjo in električne ročične osi, dinamično, natančno, električno pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 4.0
Koristno breme	0 ... 10 kg
Pogon Z osi	DGEA-25
Vrsta pogona Z osi	električen Zobat jermen DGEA
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 600 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,05 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,05 mm
Pogon Y osi	2x DGC-40
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Gib Y osi	0 ... 3.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm