


Magnetni ventil

CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT

Številka dela: 547013

FESTO

za ventilski otok CDVI, Clean Design.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	500 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Imenska velikost	5 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj
Smer pretoka	povraten
Opomba o prisilni dinamizaciji	Preklopna frekvenca najmanj 1/mesec
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
b vrednost	0,34
C-vrednost	2,05 l/sbar
Čas preklopa izključen	14 ms
Čas preklopa vključen	10 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	185 g
Način pritrditve	za uvitje
Priključek krmilnega izpuha 82/84	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR TPE-O
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij