

Cev iz umetne mase

PAN-10X1,5-NT

Številka dela: 546287

FESTO

zunanje kalibrirana, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	10 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	58 mm
Notranji premer	7 mm
Min. polmer krivljenja	27 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,7 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 17 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 246,5 psi
Dovoljenje	TÜV
Morska klasifikacija	glej certifikat
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,042 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 10 mm
Barva	naravno
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-A