


Povezovalni kabel NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Številka dela: 549293

FESTO

Od pogona ali merilnika poti MLO-POT-...-LWG do senzorskega vmesnika CASM.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	188 g
Električni priključek	5-polni M12x1 Vtič, raven Štiriropa oblika/kotna
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema P1
Električni priključek 1, število polov/žic	4
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Centralni vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	okrogel
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 2, število polov/žic	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	4
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Zaščita (oplaščenje)	da
Dolžina kabla	0,3 m
Lastnost vodnika	Standarden
Min. premer upogiba kabla	90 mm
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 90 mm
Premer kabla	5,9 mm
Dovoljen premer kabla	5,7 ... 6,1 mm
Struktura kabla	4x0,34
Imenski presek vodnika	0,34 mm ²
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kablji	-5 ... 70 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva

Značilnost	Vrednost
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplasčenje kabla	PVC TPE-U(PUR)
Barva oplasčenja kabla	siva
Material, ohišje	PA TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material, izolirni ovoj	PVC