

Zasučni pogon DSM-32-270-A-B

Številka dela: 547594

FESTO

z objemno gredjo, zaznavanjem položaja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Zasučni kot	0 ... 270 deg
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstruksijska zgradba	Zasučno krilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,15 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Maks. frekvenca zasuka pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. aksialna sila	75 N
Maks. radialna sila	200 N
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Masa izdelka	1.250 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pogonska gred	Jeklo nikljan
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje