

Osnovni ventil

CPE18-P1-3OL-1/4


Številka dela: 550165

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

visoka gostota paketa, s CNOMO vmesnikom.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Ventil | 3/2 odprt monostabilen |
| Način vklopa | preko predkrmilnega vmesnika po ISO 15218 |
| Širina | 18 mm |
| Normalni imenski pretok | 1.700 l/min |
| Obratovalni tlak MPa | 0,25 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Konstruktivna zgradba | Drsnik bata |
| Način vračanja | pnevmatična vzmet |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Imenska velikost | 8 mm |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pomožni ročni vklop | Tipalni |
| Vrsta krmiljenja | predkrmiljen |
| Napajanje s krmilnim zrakom | notranji |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Oznaka položaja ventila | Nosilec ploščice |
| Prekritje | pozitivno prekritje |
| Čas preklopa izključen | 30 ms |
| Čas preklopa vključen | 36 ms |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| Maks. pozitiven preizkusni impulz pri 0 signalu | 3.300 µs |
| Maks. negativni preizkusni impulz pri 1 signalu | 3.100 µs |
| Dopustna nihanja napajanja | -15 % / +10 % |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Odpornost na vibracije | Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6 |
| Odpornost na udarce | Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 110 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Priključek krmilnega izpuha 82 | M5 |
| Priključek krmilnega zraka 12 | M5 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |